

Sats spiralborrar HSS/E nr 114580 med kassett, TiAlN, Typ: 6-10



Beställningsdata

Ordernummer	115450 6-10
GTIN	4045197875556
Artikelklass	11B

Beskrivning

Utförande:

Sammanfattning av spiralbör DIN 338.

Höghöghetsbör för enastående effekt. Precisionsbörning tack vare optimerad krysspets och 4 facetter. Tack vare den speciella spånspårsprofilen uppnås en markant reduktion av skärkrafterna.

Teknisk beskrivning

Skaft	Cylindriskt skaft
Börrområde	6 - 10 mm
intervall mellan bördiameterar	0,1 mm
Antal bör	41
Antal skär Z	2
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 338
Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	118 grad
Spiralvinkel	35 grad
Invändig	nej
med kassett	ja
Färgring	grön

Produktslag

Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	75 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	65 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	50 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	16 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	8 m/min	S
GG(G)	lämplig	40 m/min	K
CuZn	lämplig	50 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

Tillbehör

Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 8 mm	114580 8
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 10 mm	114580 10
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 9 mm	114580 9
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 6,5 mm	114580 6,5
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 8,8 mm	114580 8,8
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 6,1 mm	114580 6,1
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 8,9 mm	114580 8,9

Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 8,2 mm	114580 8,2
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 7,2 mm	114580 7,2
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 8,3 mm	114580 8,3
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 8,5 mm	114580 8,5
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 6,7 mm	114580 6,7
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 9,7 mm	114580 9,7
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 6,8 mm	114580 6,8
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 7,3 mm	114580 7,3
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 7,6 mm	114580 7,6
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 6,6 mm	114580 6,6
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 6,2 mm	114580 6,2
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 9,2 mm	114580 9,2
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 9,6 mm	114580 9,6
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 8,4 mm	114580 8,4
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 9,4 mm	114580 9,4
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 9,5 mm	114580 9,5
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 6,3 mm	114580 6,3
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 8,7 mm	114580 8,7
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 8,1 mm	114580 8,1
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 8,6 mm	114580 8,6
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 9,3 mm	114580 9,3
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 6,4 mm	114580 6,4
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 7,8 mm	114580 7,8
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 9,9 mm	114580 9,9
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 9,1 mm	114580 9,1
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 7,4 mm	114580 7,4
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 7,5 mm	114580 7,5
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 7,1 mm	114580 7,1
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 7,9 mm	114580 7,9

Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 7 mm	114580 7
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 6,9 mm	114580 6,9
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 7,7 mm	114580 7,7
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 9,8 mm	114580 9,8
Kassett tom, för spiralborr DIN 338 Typ 6-10	115470 6-10