

LOCTITE**Gängsäkringsmedel Stick, 19 g, tillverkarens beteckning: 248_EPIG**

Beställningsdata

Ordernummer	083300 248_EPIG
GTIN	5010266007076
Artikelklass	04L

Beskrivning

Utförande:

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentslimmen är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.

Sticks med gängsäkringsmedel i **pastakonsistens** är snåla att använda och efterdroppar inte. Gängsäkringsmedel med pastakonsistens.

Användningsdata:

Låg styrka – kan enkelt lossas med vanliga verktyg.

Medelstarkt – kan nätt och jämnt lossas med vanliga verktyg.

Mycket starkt – kan endast lossas med specialverktyg eller uppvärmning (> 150° C). Stick: Medelfast, lämpar sig för alla metaller och passiva material.

OBS!:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan skruvsäkringen påförs. Snabb och enkel hantering för 50 ml flaskor med nr 083344 strl 50.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	248
--------------------------	-----

för gängstorlek M upp till	M50
Farlighetsmärkning	GHS07: Utropstecken
minimalt lossningsmoment	17 Nm
Påfyllningsvolym	19 ml
Hållbarhet från tillverkningsdatum	48 månad
lämpligt för användningsområde	Gängsäkringsmedel
lämpligt för användningsområde	alla gängförband
temperaturområde	-55 - 150 °C
lagringstemperatur	8 - 21 °C
Färg	blå
Kemisk bas	Dimetakrylatester
Form	pastös
Egenskap	tätande
Egenskap	fluorescerande under UV-ljus
Egenskap	droppfritt
Egenskap	vibrationstålig
Egenskap	förhindrar hopskärning
lämpligt för material	metall
fullhärdat efter	6 h
handfast efter	5 min
Demontering	med normala verktyg
Hållfasthetsklass	medelhållfast
Densitet	1,1 g/cm ³
Produktnamnsattribut	19 g
Produktslag	Gängsäkringsmedel