

**LOCTITE****Fogprodukt, 50 ml, Tillverkar-ID: 648\_EPIG**

## Beställningsdata

Ordernummer	083341 648_EPIG
GTIN	8412432000275
Artikelklass	04L

## Beskrivning

### Utförande:

Vid tillverkningstekniken fogning sammanfogas två eller flera delar. Vid användning av limmet utnyttjas hela fogytan för ett starkt förband. En hög kraftöverföring och dynamiska belastningar möjliggörs (hög skärhållfasthet).

### Användningsdata:

Universell fogprodukt, hög temperaturbeständighet. Rekommenderas för lager, axlar och liknande.

### OBS!:

Förbehandla först ytorna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392.

## Teknisk beskrivning

Farlighetsmärkning	GHS07 Försiktighet
Farlighetsmärkning	GHS05: Frätande verkan
tillverkarens beteckning	648
handfast efter	10 min
Dynamisk viskositet	450 - 550 mPas
Färg	grön

lagringstemperatur	8 - 21 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
minimalt lossningsmoment	29 Nm
lämpligt för användningsområde	Grepp- eller presspassförband
lämpligt för användningsområde	Fogskarv
Egenskap	fluorescerande under UV-ljus
Egenskap	oljetolerant
Form	flytande
lämpligt för material	Stål
Största spaltmått	0,15 mm
Påfyllningsvolym	50 ml
Kemisk bas	Uretanmetakrylat
temperaturområde	-75 - 180 °C
Flampunkt	93,3 °C
fullhärdat efter	3 h
Hållfasthetsklass	höghållfast
Densitet	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Produktnamnsattribut	50 ml
Produktslag	Fogprodukt