

LOCTITE**Snabblim, 20 g, Tillverkar-ID: 401_IG**

Beställningsdata

Ordernummer	083352 401_IG
GTIN	4058093010914
Artikelklass	04L

Beskrivning

Utförande:

Universellt användbar för sammanfogning av olika material. Snabb härdning och rena, så gott som osynliga, fogar. Härdning via luftfuktigheten.

OBS!:

Levereras inte i alla länder. Expressleverans inte möjlig.

Teknisk beskrivning

skärdraghållfasthet	20 N/mm ²
handfast efter	3 - 10 s
tillverkarens beteckning	401
Farlighetsmärkning	GHS07: Utropstecken
Dynamisk viskositet	70 - 110 mPas
lagringstemperatur	2 - 8 °C
Form	flytande

Datablad

temperaturområde	-40 - 120 °C
Färg	transparent
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
Densitet	1,05 g/cm ³
lämpligt för material	Papper
lämpligt för material	metall
lämpligt för material	Elastomer
lämpligt för material	Trä
lämpligt för material	Tyg
lämpligt för material	Läder
lämpligt för material	Plast
Kemisk bas	Etylcyanakrylat
Påfyllningsvolym	20 ml
Största spaltmått	0,15 mm
Produktnamnsattribut	20 g
Produktslag	Sekundlim