

Gänga Stoppring UNC-2A, Gänga: 1/4



Beställningsdata

Ordernummer	486302 1/4
GTIN	4045197228239
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Tolkmått enligt ANSI B1.2.

Stopptolkar rödmarkerade.

UNC = Unified national coarse thread.

Norm:

ANSI B 1.1

Teknisk beskrivning

Gänga	1/4 UNC
Varvper tum	20
Kalibrering	L12
Tolktyp	Kassationstolk
Toleransområde	A
Gängtyp	UNC
Norm	ANSI B 1.1

Kvalitet	2
Produktslag	Stoppgängring

Tjänster

DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100
KalibreringGängtolkring Maximal Ø 60 mm	028600 60