



Precisionsvinkelbockare komplett med tillbehör, Maximal arbetsstycke höjd: 35mm



Beställningsdata

Ordernummer	823600 35
GTIN	2050001932709
Artikelklass	86K

Beskrivning

Utförande:

Lättanvänd och effektiv bockningsapparat för precisionsbockning av diverse profiler etc. upp till 180°. Säker och fast fastspänning av profilerna. Repeterbar bockning tack vare exakt bocknings- och spännanordning. Medföljande **vinkel- och längdanslag för snabbt arbete** och exakta bockningsresultat. Den **nållagrade vridplattan** (strl. 60 och 100) medger effektiv bockning, även av massiva profiler.

Användningsdata:

Måttexakt och användarvänlig kall- och varmbockning (bockningsvinkel 0 – 180°), med såväl sexkantig bockningskant som med olika bockningsradier.

Passar till:

Skruvstycke

leveransinnehåll:

1 bockningsplatta med skarp kant, 90° nr 823601, storlek 0, 1 bockningsplatta (r = 6 mm), 180°, 1 vinkelslag, 1 längdanslag, 1 hävarm, 1 nyckel SW 5 - 6 - 9 - 10 - 17.

OBS!:

Fler bockningsplattor under nr 823601 – 823604.

Teknisk beskrivning

vikt	9,3 kg
höjd	92 mm
maximal bockningskapacitet, plattjärn (varmt)	36x6 / 11x11 mm
Maximal arbetsstycke höjd	35 mm

Djup	150 mm
Bredd	280 mm
maximal bockningskapacitet, plattjärn (kallt)	35×4 / 9×9 mm
maximal bockningskapacitet, rundstång (kall) Ø	10 mm
Produktslag	Bockningsapparat

Tillbehör

Bockningsverktyg Radie 4	823601 4
Bockningsverktyg Radie 10	823601 10
Bockningsverktyg Radie 0	823601 0
Bockningsverktyg Radie 2,5	823601 2,5