



Precisionsvinkelbockare komplett med tillbehör, Maximal arbetsstycke höjd: 60mm



Beställningsdata

Ordernummer	823600 60
GTIN	2050001933065
Artikelklass	86K

Beskrivning

Utförande:

Lättanvänd och effektiv bockningsapparat för precisionsbockning av diverse profiler etc. upp till 180°. Säker och fast fastspänning av profilerna. Repeterbar bockning tack vare exakt bocknings- och spännanordning. Medföljande **vinkel- och längdanslag för snabbt arbete** och exakta bockningsresultat. Den **nållagrade vridplattan** (strl. 60 och 100) medger effektiv bockning, även av massiva profiler.

Användningsdata:

Måttexakt och användarvänlig kall- och varmbockning (bockningsvinkel 0 – 180°), med såväl sexkantig bockningskant som med olika bockningsradier.

Passar till:

Skruvstycke/verktygsbänk

leveransinnehåll:

1 bockningsplatta (r = 2 mm), 90° nr 823602, storlek 2; 1 vinkelanslag, 1 längdanslag, 1 hävarm, 1 täckplugg, 1 nyckel SW 5 - 6 - 8 - 10 mm.

OBS!:

Fler bockningsplattor under nr 823601 – 823604.

Teknisk beskrivning

höjd	145 mm
maximal bockningskapacitet, rundstång (kall) Ø	15 mm
maximal bockningskapacitet, plattjärn (kallt)	60×6 / 13×13 mm

Djup	200 mm
Maximal arbetsstyckehöjd	60 mm
Bredd	335 mm
maximal bockningskapacitet, plattjärn (varmt)	60×10 / 20×20 mm
vikt	22,4 kg
Produktslag	Bockningsapparat

Tillbehör

Bockningsverktyg Radie 8	823602 8
Bockningsverktyg Radie 10	823602 10
Bockningsverktyg Radie 2	823602 2
Bockningsverktyg Radie 5	823602 5