



Precisionsvinkelbockare komplett med tillbehör, Maximal arbetsstyckehöjd: 100mm



Beställningsdata

Ordernummer	823600 100
GTIN	2050001933072
Artikelklass	86K

Beskrivning

Utförande:

Lätthanvänd och effektiv bockningsapparat för precisionsbockning av diverse profiler etc. upp till 180°. Säker och fast fastspänning av profilerna. Repeterbar bockning tack vare exakt bocknings- och spännanordning. Medföljande **vinkel- och längdanslag för snabbt arbete** och exakta bockningsresultat. Den **nållagrade vridplattan** (strl. 60 och 100) medger effektiv bockning, även av massiva profiler.

Användningsdata:

Måttexakt och användarvänlig kall- och varmbockning (bockningsvinkel 0 – 180°), med såväl sexkantig bockningskant som med olika bockningsradier.

Passar till:

Arbetsbänk

leveransinnehåll:

1 bockningsplatta (r = 2 mm), 90° nr 823603, storlek 2, 1 vinkelanslag, 1 längdanslag, 1 hävarm.

OBS!:

Fler bockningsplattor under nr 823601 – 823604.

Teknisk beskrivning

Maximal arbetsstyckehöjd	100 mm
maximal bockningskapacitet, rundstång (kall) Ø	18 mm
Djup	240 mm
maximal bockningskapacitet, plattjärn (kallt)	100×7 / 18×18 mm

vikt	43,9 kg
höjd	205 mm
maximal bockningskapacitet, plattjärn (varmt)	100×10 / 22×22 mm
Bredd	465 mm
Produktslag	Bockningsapparat

Tillbehör

Extra klämmor	823604
Bockningsverktyg Radie 15	823603 15
Bockningsverktyg Radie 10	823603 10
Bockningsverktyg Radie 5	823603 5
Bockningsverktyg Radie 2	823603 2