

**KARNASCH**

## Vinkelbockningsapparat komplett med normaltillbehör, För bockningshöjder upp till: 100mm



### Beställningsdata

Ordernummer	823650 100
GTIN	2050001931306
Artikelklass	86K

### Beskrivning

#### Utförande:

Apparat av brottsäkert segjärn med excentersnabbspänning för kall- och varmbockning av plattjärn, rund- och fyrkantsstål med hög noggrannhet — för kontinuerlig professionell användning. Lämpar sig **särskilt väl för snäva bockningar och krökningar.**

#### Användningsdata:

För exakt kall- och varmbockning (bockningsvinkel 0 – 120°) av flat-, rund- och fyrkantmaterial. Bockar med skarpa hörn och runt i olika radier. Längdanslag och vinkelanslag för serietillverkning.

#### Maximal bockningskapacitet:

- (reducerad) med bockningsplatta nr 823652 / 823653 i det övre, ursparade området:
  - varma plattjärn upp till 50×6 mm resp. 20×15 mm;
  - kalla plattjärn upp till 50×4 mm resp. 20×10 mm;
  - kalla rund- och fyrkantstänger upp till 16 mm.
- (normal) med bockningsplattor nr 823652 / 823653 i det undre, ej ursparade området:
  - varma plattjärn upp till 100×12 mm resp. 60×20 mm;
  - kalla plattjärn upp till 100×6 mm resp. 50×12 mm;
  - varma rund- och fyrkantstänger upp till 30 mm;
  - kalla rund- och fyrkantstänger upp till 18 mm.
- (maximal) med bockningsplatta nr 823654 / 823655 (specialtillbehör):
  - L-stål (raka) varmt upp till 100×12 mm;
  - L-stål (raka) kallt upp till 60×8 mm;
  - kopparplattstång upp till 100×12 mm;
  - rostfritt stål upp till 50×8 mm.

#### leveransinnehåll:

Vinkelbockningsapparat inkl.:

1 klämblock med excenterlåsning

1 bockningsplatta, skarpa hörn (för material upp till 2 mm) nr 823652,

1 normalbockningsplatta (r = 4 mm) nr 823653, 1 tryckplatta,

1 längdanslag 440 mm,

1 vinkelanslag.

**OBS!:**

Fler bockningsplattor under nr 823651 – 823657.

## Teknisk beskrivning

höjd	260 mm
Bredd	210 mm
För bockningshöjder upp till	100 mm
Djup	175 mm
vikt inklusive tillbehör	24 kg
Produktslag	Bockningsapparat

## Tillbehör

Tryckplatta, bred	823655
Bockningsplatta, bred	823654
Radie-bockningsplatta	823651
V-käft	823657
Normal-bockningsplatta	823653
Bockningsplatta skarpa hörn	823652
Buntbockningsplatta	823656