



Skrutvting, spännvidd a: 600mm



Beställningsdata

Ordernummer	860291 600
GTIN	4008158040134
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Skena av draget stål, galvaniskt förzinkat. Rörlig back med dubbel glidsäkring. Lättgående stålspindel med trapetsgänga, brunerad. Metallförstärkt plasthölje. Spännkraft upp till **8000 N**.

- **Extremt stora spännytor med löstagbara skyddsbackar**
- **Löstagbara skyddsanhåll för arbetsstycken**
- **Vänd underdelen för att bygga om spänntvingen till en spridartving**
- **2-komponentshandtag med invändig sexkant (NV 6) bekväm applicering av spännkraften**

Användningsdata:

Tvingen spänner hela vägen runt skenan, dvs även bakom och på sidan av skenan. Det gör att spännpunkter blir åtkomliga som inte kan nås med vanliga skrutvingar. För spridningsfunktion **kan vändas utan verktyg**.

OBS!:

Efterföljare till produkt nr 860290.

Teknisk beskrivning

vikt	2,76 kg
------	---------

Spännvidd e	255 - 730 mm
skenans tvärsnitt	29×9 mm
spännvidd a	600 mm
Utliggnig b	95 mm
maximal spännkraft	8000 N
Produktslag	Skruvtving