

**Fingänga stoppring 6g, M x stigning: 50X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	486210 50X1,5
GTIN	2050001039033
Artikelklass	48B

**Beskrivning****Utförande:**

Den första slipade gängan (från 1 mm stigning) avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid.

Utförande enligt DIN 2279 – 2299.

**Användningsdata:**

För metrisk ISO-fingänga, höger DIN 13.

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**OBS!:**

Gängtolkar för fingängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF- och NPT-gängor; vänstergängor kan levereras på begäran.

**Teknisk beskrivning**

Toleransklass	6g
Gänga	M50
Gängstigning	1,5 mm
Kalibrering	L12

Toleransområde	g
Tolktyp	Kassationstolk
Gängtyp	MF
Norm	DIN 13
Kvalitet	6
Produktslag	Stoppgängring

### Tjänster

KalibreringGängtolkring Maximal Ø 60 mm	028600 60
DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100