

3M Scotch-Brite™

Slipnylonrulle, 115 mm × 10 m, Slipnylonets struktur: 220**Beställningsdata**

Ordernummer	556100 220
GTIN	3134375441100
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Syntetiskt slipnylon med slipkorn i fenoplastbindning.

Fördel:

- **Anpassar sig till arbetsstyckets form.**
- **Den öppna strukturen förhindrar igensättning och minskar värmeutvecklingen.**
- **Jämn och reproducerbar finish.**
- **Kan användas för både torr- och våtslipning.**
- **Fri från beståndsdelar som förorsakar korrosion.**

Användningsdata:

Kan användas för hand, med handklots nr 556020 eller på en planslipmaskin. **Medel / medelfin:** Universellt användbar för borttagning av rostfilm, lättare smuts och missfärgningar; för efterslipning av förslipade eller borstade ytor eller för avfettning och rengöring före lackering.

Teknisk beskrivning

Motsvarande kornstorlek	240 - 280
Slipnylonets struktur	220
finhetsgrad	medel

Färg	röd
Utförande	A Fine
3M-beteckning	WR-SH
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rullbredd	115 mm
Rullängd	10 m
Produktnamnsattribut	115 mm × 10 m
Produktslag	Slipnylonrulle

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Dorn	556030
Handklots	556020