

**Slipduk (A) blå, normal KK 24, 230×280 mm, Kornstorlek: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	556800 40
GTIN	4018875000755
Artikelklass	56V

Beskrivning**Utförande:**

Tätvävd, robust och **mycket flexibel** bomullsväv (olje- och petroleumbeständig) med jämnt spritt, helhartsbundet **normalkorn (A)**. Perfekt anpassning till arbetsstyckets geometri. **Ingen fransning, högsta slipverkan och lång hållbarhet.** Arkstorlek 230×280 mm.

Typ **VSM KK 24: Blå väv, prisvärd slipduk** för normal nötning.

Användningsdata:

Universellt användning, främst för handslipning (gummiklots nr 557600).

Teknisk beskrivning

finhetsgrad	grov
Kornstorlek	40
tillverkarens beteckning	KK 24
Serie	KK24
Slipmedel	Normalkorund
Slipmedlets beteckning	A
Slippapper bredd	280 mm
Slippapper längd	230 mm
Produktnamnsattribut	230×280 mm

Produktslag

Slipduk

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Gummisliplots

557600

Stålbryne

556950