

Garant**Krympchuck 3°, extra smal, HSK-E 40 A = 60, Spännhylsa D1: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308321 3
GTIN	4045197875396
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Alla skaft hårdbearbetade (god balans!)**
- **Bearbetade HSK-funktionsytor.**
- **Smalt utförande (3°-kontur).**

Extra smal konstruktion.

Balanseringskvalitet 2,5/40 000 v/ min.

Användningsdata:

- **bearbetning vid verktygs- och formtillverkning**
- **För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.**

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880. Hylsnyckel nr 309890. Krympchuckförlängningar nr 302410 storlek 12/3 och 12/4. Krympapparater nr 354210 – 354450.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	60 mm
Ø D ₂	6 mm
Utvändig-Ø D	10 mm
Spännhylsa D ₁	3 mm
fäste	HSK-E 40 A = 60
Hållare norm	ISO 12164-1

Hållare norm	DIN 69893
Form	E
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 40000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/308321-3>