

## Gänga Stoppring UNC-2A, Gänga: 5/16



### Beställningsdata

Ordernummer	486302 5/16
GTIN	4045197228246
Artikelklass	48B

### Beskrivning

**Utförande:**

Tolkmått enligt ANSI B1.2.

Stopptolkar rödmarkerade.

UNC = Unified national coarse thread.

**Norm:**

**ANSI B 1.1**

### Teknisk beskrivning

Varvper tum	18
Gänga	5/16 UNC
Kalibrering	L12
Toleransområde	A
Tolktyp	Kassationstolk
Gängtyp	UNC
Norm	ANSI B 1.1

Kvalitet	2
Produktslag	Stoppgängring

## Tjänster

DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100
KalibreringGängtolkring Maximal Ø 20 mm	028600 20