

Gänga Gängtolk UNF-2B, Gänga: 9/16tum



Beställningsdata

Ordernummer	486320 9/16
GTIN	2050001691217
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Tolkmått enligt ANSI B1.2.
Stopptolkar rödmarkerade.
UNF = Unified national fine thread.

Norm:

ANSI B 1.1

Teknisk beskrivning

Varvper tum	18
Gänga	9-16 UNF
Norm	ANSI B 1.1
Gängtyp	UNF
Kvalitet	2
Toleransområde	B
Tolktyp	Kassationstolk
Tolktyp	Gåtolk
Kalibrering	L10
Produktslag	Gängtolk

Tjänster

KalibreringGängtolk Maximal Ø 20 mm	028550 20
-------------------------------------	-----------

DAkS-kalibreringGängtolk Maximal Ø 90 mm

028590 90