

Gänga Stoppring UNC-2A, Gänga: 3/8



Beställningsdata

Ordernummer	486302 3/8
GTIN	4045197228253
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Tolkmått enligt ANSI B1.2.

Stopptolkar rödmarkerade.

UNC = Unified national coarse thread.

Norm:

ANSI B 1.1

Teknisk beskrivning

Gänga	3/8 UNC
Varvper tum	16
Kalibrering	L12
Tolktyp	Kassationstolk
Toleransområde	A
Norm	ANSI B 1.1
Gängtyp	UNC

Kvalitet	2
Produktslag	Stoppgängring

Tjänster

KalibreringGängtolkring Maximal Ø 20 mm	028600 20
DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100