



Gängskärverktyg i sats med spåndrivande gängtappar, för metrisk gänga: M3-12



Beställningsdata

Ordernummer	145310 M3-12
GTIN	4045197876539
Artikelklass	11K

Beskrivning

Utförande:

Stabil plåtlåda med bärhandtag och 2 excenterlås. Varje verktyg är transportsäkert placerat i en egen hållare och är lätt att komma åt. När locket öppnas ställer sig gängtapparna automatiskt upp. Detaljerad beskrivning finns under respektive enskild produkt.

Innehåll:

vardera 3 spåndrivande gängtapp nr 1314500: strl. M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

vardera 1 gängsnitt nr 140300: strl. M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

vardera 1 spiralborr nr 114150: strl 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

vardera 1 ställbart tappsvängjärn nr 148400: strl 1; 2

1 verktygshållare med spärrnyckel nr 148700: strl. 85

vardera 1 gängkloppa nr 149300: storlek 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 gängtolk nr 477000: storlek M/W

1 skruvmejsel nr 664300: Strl. 3×60

Gängtyp: M

Flankvinkel: 60 grad

Teknisk beskrivning

för metrisk gänga	M3-12
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad