

Garant**Gängtappar för genomgående hål, korta + kärnhålsspiralborr + tappsvängjärn, för metrisk gänga: M3-12****Beställningsdata**

Ordernummer	146260 M3-12
GTIN	4045197876560
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

När kassetten öppnas ställer sig verktygen automatiskt upp och är sedan lätta att lyfta ut. Bestående av spåndrivande gängtappar M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12, kärnhålsspiralborr strl. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 och gängkloppa strl. 1.1/2.

Innehåll:

vardera 1 enskärsgängtapp M3 – M12 nr 131450, kärnhålsborr nr 114150 och gängkloppa nr 148410

Teknisk beskrivning

för metrisk gänga	M3 – M12
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Norm	DIN 352
Produktslag	Gängtapp

Tillbehör

Spåndrivande gängtappKort M M8	131450 M8
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 10,2	114150 10,2
Spåndrivande gängtappKort M M5	131450 M5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,8	114150 6,8
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,5	114150 8,5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,5	114150 2,5
Spåndrivande gängtappKort M M10	131450 M10
Spåndrivande gängtappKort M M3	131450 M3
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,2	114150 4,2
Tappsvängjärn, inställbart Typ 2	148410 2
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 5	114150 5
Spåndrivande gängtappKort M M4	131450 M4
Spåndrivande gängtappKort M M12	131450 M12
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,3	114150 3,3
Tappsvängjärn, inställbart Typ 1.1/2	148410 1.1/2
Spåndrivande gängtappKort M M6	131450 M6
Tom kassett Typ 3	146960 3