

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål + kärnhålsspiralborr, för metrisk gänga: M3-12****Beställningsdata**

Ordernummer	146723 M3-12
GTIN	4045197876577
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

När kassetten öppnas ställer sig verktygen automatiskt upp och är sedan lätta att lyfta ut. Bestående av maskingängtappar M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 och kärnhålsspiralborr strl. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Innehåll:

vardera 1 maskingängtapp M3 – M12 nr 132640 och kärnborr nr 114580

Teknisk beskrivning

för metrisk gänga	M3 – M12
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Norm	DIN 371
Norm	DIN 376
Färgring	grön

Produktslag

Gängtapp

Tillbehör

HOLEX Pro Tap maskingängttappHSS-E M M3	132680 M3
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 4,2 mm	114580 4,2
Maskin-gängttappHSS-E M M3	132640 M3
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 8,5 mm	114580 8,5
HOLEX Pro Tap maskingängttappHSS-E M M8	132680 M8
Maskin-gängttappHSS-E M M5	132640 M5
Maskin-gängttappHSS-E M M10	132640 M10
HOLEX Pro Tap maskingängttappHSS-E M M4	132680 M4
Maskin-gängttappHSS-E M M12	132640 M12
HOLEX Pro Tap maskingängttappHSS-E M M6	132680 M6
HOLEX Pro Tap maskingängttappHSS-E M M12	132680 M12
Maskin-gängttappHSS-E M M4	132640 M4
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 10,2 mm	114580 10,2
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 2,5 mm	114580 2,5
HOLEX Pro Tap maskingängttappHSS-E M M10	132680 M10
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 6,8 mm	114580 6,8
Maskin-gängttappHSS-E M M8	132640 M8
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 5 mm	114580 5
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 3,3 mm	114580 3,3
HOLEX Pro Tap maskingängttappHSS-E M M5	132680 M5
Maskin-gängttappHSS-E M M6	132640 M6
Tom kassett Typ 4	146960 4