



## Drivet verktyg radiellt, ER25, Typ: 30-25-RIK



### Beställningsdata

Ordernummer	319915 30-25-RIK
GTIN	4045197876928
Artikelklass	31W

### Beskrivning

#### Utförande:

Används på **skivrevolvrar**. Högerutförande. Utväxling 1:1. Utförande med invändig kylning (internt) max 70 bar. Uppriktning via **standard-stiftlist**.

För användning på alla CNC-svarvar **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter**-revolver. Drivkoppling **DIN 5480**. Spänningen för verktyg i DV via ER-spännhylsa med utvändig mutter eller snabbytessystem VARIA VX i licens EWS. Extern utvändig kylning via plastmantelrör, intern kylning genom verktyg centralt genom spindeln. Maximalt varvtal 8000<sup>1</sup> varv/min.

#### Fördel:

- **Vikt- och geometrioptimerat utförande.**
- **Processäkerhet tack vare komponenter av hög kvalitet med lång livslängd.**
- **Överföring av höga vridmoment.**
- **100 % kontroll – varje drivet verktyg (DV) genomgår ett inkörningsprogram.**
- **Invändig kylning: Specialutvecklad och patenterad tätning.**

#### Användningsdata:

Så många bearbetningssteg som möjligt i en enda uppspänning. Vid platsbrist (tillgängliga uppspänningsplatser) i revolvern.

#### Passar till :

DMG Gildemeister CTX. Delvis Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480.

#### leveransinnehåll:

DV för spännhylsa: inkl. spännmutter och haknyckel. DV VARIA VX: inkl. chucknyckel.

#### Specialtillbehör:

Passande insatser Varia VX nr 319802 – 319888, ER-spännhylsor nr 308941 – 309878, ER-chucknycklar nr 309680 – 309745.

**OBS!:**

- **Andra drivningstyper (t.ex. DIN 5482), utväxlingar, dimensioner, BMT etc. på förfrågan: [www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)**
- **IK-verktyg (intern kylning) ingen torrkörning vid standardtätning, kylvätskefiltrering < 50 µm.**
- **Rekommendation: Manövrera utförande VARIA VX med ett momentverktyg (högst 6 Nm).**

VDI-storlek: 30

Verktysuppspänning: ER25

l<sub>1</sub>: 81 mmb<sub>1</sub>: 67 mmb<sub>2</sub>: 41 mmh<sub>1</sub>: 64 mm

x: 55 mm

Kylning: intern

**Teknisk beskrivning**

Kylning	intern
x	55 mm
l <sub>1</sub>	81 mm
h <sub>1</sub>	64 mm
b <sub>1</sub>	67 mm
b <sub>2</sub>	41 mm
fäste	ER25
VDI-storlek	30
Verktysuppspänning	ER25

**Tillbehör**

Varia hylschuckVARIA VX4 För ER-spännhylsor 25 ER	319804 25
Varia hylschuckVARIA VX3 För ER-spännhylsor 25 ER	319802 25