



Drivet verktyg radiellt, VX3, Typ: 30-VX3-RIK



Beställningsdata

Ordernummer	319916 30-VX3-RIK
GTIN	4045197876942
Artikelklass	31W

Beskrivning

Utförande:

Används på **skivrevolver**. Högerutförande. Utväxling 1:1. Utförande med invändig kylning (internt) max 70 bar. Uppriktning via **standard-stiftlist**.

För användning på alla CNC-svarvar **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter**-revolver. Drivkoppling **DIN 5480**. Spänningen för verktyg i DV via ER-spännhylsa med utvändig mutter eller snabbytesystem VARIA VX i licens EWS. Extern utvändig kylning via plastmantelrör, intern kylning genom verktyg centralt genom spindeln. Maximalt varvtal 8000 ^{1 varv/min}.

Fördel:

- **Vikt- och geometrioptimerat utförande.**
- **Processäkerhet tack vare komponenter av hög kvalitet med lång livslängd.**
- **Överföring av höga vridmoment.**
- **100 % kontroll – varje drivet verktyg (DV) genomgår ett inkörningsprogram.**
- **Invändig kylning: Specialutvecklade och patenterade tätning.**

Användningsdata:

Så många bearbetningssteg som möjligt i en enda uppspänning. Vid platsbrist (tillgängliga uppspänningsplatser) i revolvern.

Passar till :

DMG Gildemeister CTX. Delvis Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480.

leveransinnehåll:

DV för spännhylsa: inkl. spännmutter och haknyckel. DV VARIA VX: inkl. chucknyckel.

Specialtillbehör:

Passande insatser Varia VX nr 319802 – 319888, ER-spännhylsor nr 308941 – 309878, ER-chucknycklar nr 309680 – 309745.

OBS!:

- **Andra drivningstyper (t.ex. DIN 5482), utväxlingar, dimensioner, BMT etc. på förfrågan: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK-verktyg (intern kylning) ingen torrkörning vid standardtätning, kylvätskefiltrering < 50 µm.**
- **Rekommendation: Manövrera utförande VARIA VX med ett momentverktyg (högst 6 Nm).**

VDI-storlek: 30

Verktygsuppspänning: Varia VX3

l_1 : 89 mm

b_1 : 69,5 mm

b_2 : 41 mm

h_1 : 68 mm

x: 55 mm

Kylning: intern

Teknisk beskrivning

Kylning	intern
x	55 mm
l_1	89 mm
h_1	68 mm
b_2	41 mm
b_1	69,5 mm
fäste	VX3
VDI-storlek	30
Verktygsuppspänning	Varia VX3

Tillbehör

FräsdornVARIA VX3 Dorndiameter d1 22 mm	319835 22
FräsdornVARIA VX3 Dorndiameter d1 16 mm	319835 16
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 10 mm	319823 10

Varia hylschuckVARIA VX3 För ER-spännhylsor 25 ER	319802 25
FräsdornVARIA VX3 Dorndiameter d1 27 mm	319835 27
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 6 mm	319823 6
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 25 mm	319823 25
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 8 mm	319823 8
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 16 mm	319823 16
Varia hylschuckVARIA VX3 För ER-spännhylsor 16 ER	319802 16
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 20 mm	319823 20
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 12 mm	319823 12
Varia hylschuckVARIA VX3 För ER-spännhylsor 32 ER	319802 32
Varia hylschuckVARIA VX3 För ER-spännhylsor 20 ER	319802 20