



Drivet verktyg radiellt bakåtdraget, VX3, Typ: Z30-VX3RIK



Beställningsdata

Ordernummer	319919 Z30-VX3RIK
GTIN	4045197876980
Artikelklass	31W

Beskrivning

Utförande:

Används på **skivrevolvrar**. Högerutförande. Utväxling 1:1. Utförande med invändig kylning (internt) max 70 bar. Uppriktning via **standard-stiftlist**.

För användning på alla CNC-svarvar **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter**-revolver. Drivkoppling **DIN 5480**. Spänningen för verktyg i DV via ER-spännhylsa med utvändig mutter eller snabbytessystem VARIA VX i licens EWS. Extern utvändig kylning via plastmantelrör, intern kylning genom verktyg centralt genom spindel. Maximalt varvtal 8000 ^{1 varv/min}.

Indraget utförande för mer bearbetningsutrymme.

Fördel:

- **Vikt- och geometrioptimerat utförande.**
- **Processäkerhet tack vare komponenter av hög kvalitet med lång livslängd.**
- **Överföring av höga vridmoment.**
- **100 % kontroll – varje drivet verktyg (DV) genomgår ett inkörningsprogram.**
- **Invändig kylning: Specialutvecklade och patenterade tätningar.**

Användningsdata:

Så många bearbetningssteg som möjligt i en enda uppspanning. Vid platsbrist (tillgängliga uppspanningsplatser) i revolvern.

Passar till :

DMG Gildemeister CTX. Delvis Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480.

leveransinnehåll:

DV för spännhylsa: inkl. spännmutter och haknyckel. DV VARIA VX: inkl. chucknyckel.

Specialtillbehör:

Passande insatser Varia VX nr 319802 – 319888, ER-spännhylsor nr 308941 – 309878, ER-chucknycklar nr 309680 – 309745.

OBS!:

- **Andra drivningstyper (t.ex. DIN 5482), utväxlingar, dimensioner, BMT etc. på förfrågan: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK-verktyg (intern kylning) ingen torrkörning vid standardtätning, kylvätskefiltrering < 50 µm.**
- **Rekommendation: Manövrera utförande VARIA VX med ett momentverktyg (högst 6 Nm).**

VDI-storlek: 30

Verktysuppspänning: Varia VX3

l₁: 106 mmb₁: 32 mmb₂: 83,5 mmh₁: 68 mm

x: 70 mm

Kylning: intern

Teknisk beskrivning

Kylning	intern
x	70 mm
l ₁	106 mm
h ₁	68 mm
b ₁	32 mm
b ₂	83,5 mm
fäste	VX3
VDI-storlek	30
Verktysuppspänning	Varia VX3

Tillbehör

FräsdornVARIA VX3 Dorndiameter d1 27 mm	319835 27
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 6 mm	319823 6
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 20 mm	319823 20
FräsdornVARIA VX3 Dorndiameter d1 16 mm	319835 16

Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 8 mm	319823 8
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 10 mm	319823 10
Varia hylschuckVARIA VX3 För ER-spännhylsor 20 ER	319802 20
Varia hylschuckVARIA VX3 För ER-spännhylsor 25 ER	319802 25
Varia hylschuckVARIA VX3 För ER-spännhylsor 16 ER	319802 16
Varia hylschuckVARIA VX3 För ER-spännhylsor 32 ER	319802 32
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 16 mm	319823 16
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 25 mm	319823 25
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 12 mm	319823 12
FräsdornVARIA VX3 Dorndiameter d1 22 mm	319835 22