



Drivet verktyg radiellt, VX4, Typ: 40-VX4-RIK



Beställningsdata

Ordernummer	319923 40-VX4-RIK
GTIN	4045197877024
Artikelklass	31W

Beskrivning

Utförande:

För användning på alla CNC-svarvar **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter**-revolver. Drivkoppling **DIN 5480**. Spänningen för verktyg i DV via ER-spännhylsa med utvändig mutter eller snabbytessystem VARIA VX i licens EWS. Extern utvändig kylning via plastmantelrör, intern kylning genom verktyg centralt genom spindeln. Maximalt varvtal 8000¹ varv/min. Används på **skivrevolvrar**. Högerutförande. Utväxling 1:1. Utförande med invändig kylning (internt) max 70 bar. Uppriktning via **standard-stiftlist**.

Fördel:

- **Vikt- och geometrioptimerat utförande.**
- **Processäkerhet tack vare komponenter av hög kvalitet med lång livslängd.**
- **Överföring av höga vridmoment.**
- **100 % kontroll – varje drivet verktyg (DV) genomgår ett inkörningsprogram.**
- **Invändig kylning: Specialutvecklade och patenterade tätning.**

Användningsdata:

Så många bearbetningssteg som möjligt i en enda uppspänning. Vid platsbrist (tillgängliga uppspänningsplatser) i revolvern.

Passar till :

DMG Gildemeister CTX. Delvis Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480.

leveransinnehåll:

DV för spännhylsa: inkl. spännmutter och haknyckel. DV VARIA VX: inkl. chucknyckel.

Specialtillbehör:

Passande insatser Varia VX nr 319802 – 319888, ER-spännhylsor nr 308941 – 309878, ER-chucknycklar nr 309680 – 309745.

OBS!:

- **Andra drivningstyper (t.ex. DIN 5482), utväxlingar, dimensioner, BMT etc. på förfrågan: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK-verktyg (intern kylning) ingen torrkörning vid standardtätning, kylvätskefiltrering < 50 µm.**
- **Rekommendation: Manövrera utförande VARIA VX med ett momentverktyg (högst 6 Nm).**

VDI-storlek: 40

Verktygsuppspänning: Varia VX4

l_1 : 138 mm

b_1 : 76,5 mm

b_2 : 53 mm

h_1 : 76 mm

x: 100 mm

Kylning: intern

Teknisk beskrivning

Kylning	intern
x	100 mm
l_1	138 mm
h_1	76 mm
b_1	76,5 mm
b_2	53 mm
fäste	VX4
VDI-storlek	40
Verktygsuppspänning	Varia VX4

Tillbehör

Fräsdorn VARIA VX4 Dorndiameter d1 16 mm	319838 16
Fräsdorn VARIA VX4 Dorndiameter d1 27 mm	319838 27
Vändskärsborrhållare VARIA VX4 Spännhylsa D1 12 mm	319827 12

Fräsdorn VARIA VX4 Dorndiameter d1 22 mm	319838 22
Varia hylschuckVARIA VX4 För ER-spännhylsor 20 ER	319804 20
Vändskärsborrhållare VARIA VX4 Spännhylsa D1 25 mm	319827 25
Vändskärsborrhållare VARIA VX4 Spännhylsa D1 10 mm	319827 10
Vändskärsborrhållare VARIA VX4 Spännhylsa D1 8 mm	319827 8
Varia hylschuckVARIA VX4 För ER-spännhylsor 40 ER	319804 40
Vändskärsborrhållare VARIA VX4 Spännhylsa D1 20 mm	319827 20
Vändskärsborrhållare VARIA VX4 Spännhylsa D1 16 mm	319827 16
Vändskärsborrhållare VARIA VX4 Spännhylsa D1 6 mm	319827 6
Varia hylschuckVARIA VX4 För ER-spännhylsor 16 ER	319804 16
Varia hylschuckVARIA VX4 För ER-spännhylsor 32 ER	319804 32
Varia hylschuckVARIA VX4 För ER-spännhylsor 25 ER	319804 25