



## Drivet verktyg radiellt, standard-stift, ER25, Typ: 30-25-LIK



### Beställningsdata

Ordernummer	319931 30-25-LIK
GTIN	4045197877086
Artikelklass	31W

### Beskrivning

#### Utförande:

För användning på alla CNC-svarvar **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter**-revolver. Drivkoppling **DIN 5480**. Spänningen för verktyg i DV via ER-spännhylsa med utvändig mutter eller snabbytessystem VARIA VX i licens EWS. Extern utvändig kylning via plastmantelrör, intern kylning genom verktyg centralt genom spindeln. Maximalt varvtal 8000<sup>1</sup> varv/min.  
Används på **stjärnrevolver**. Vänsterutförande, dvs. bearbetning i riktning mot huvudspindeln. Utväxling 1:1. Utförande med invändig kylning (internt) max 70 bar.  
Standard-inriktningslist (stift).

#### Fördel:

- **Vikt- och geometrioptimerat utförande.**
- **Processäkerhet tack vare komponenter av hög kvalitet med lång livslängd.**
- **Överföring av höga vridmoment.**
- **100 % kontroll – varje drivet verktyg (DV) genomgår ett inkörningsprogram.**
- **Invändig kylning: Specialutvecklade och patenterade tätning.**

#### Användningsdata:

Så många bearbetningssteg som möjligt i en enda uppspänning. Vid platsbrist (tillgängliga uppspänningsplatser) i revolvern.

#### Passar till :

DMG Gildemeister CTX. Delvis Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480.

#### leveransinnehåll:

DV för spännhylsa: inkl. spännmutter och haknyckel. DV VARIA VX: inkl. chucknyckel.

#### Specialtillbehör:

Passande insatser Varia VX nr 319802 – 319888, ER-spännhylsor nr 308941 – 309878, ER-chucknycklar nr 309680 – 309745.

**OBS!:**

- **Andra drivningstyper (t.ex. DIN 5482), utväxlingar, dimensioner, BMT etc. på förfrågan: [www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)**
- **IK-verktyg (intern kylning) ingen torrkörning vid standardtätning, kylvätskefiltrering < 50 µm.**
- **Rekommendation: Manövrera utförande VARIA VX med ett momentverktyg (högst 6 Nm).**

VDI-storlek: 30

Verktygsuppspänning: ER25

$l_1$ : 126 mm

$b_1$ : 67 mm

$b_2$ : 59,5 mm

$h_1$ : 64 mm

x: 126 mm

Kylning: intern

## Teknisk beskrivning

Kylning	intern
x	126 mm
$l_1$	126 mm
$h_1$	64 mm
$b_1$	67 mm
$b_2$	59,5 mm
fäste	ER25
VDI-storlek	30
Verktygsuppspänning	ER25

## Tillbehör

Varia hylschuckVARIA VX4 För ER-spännhylsor 25 ER	319804 25
Varia hylschuckVARIA VX3 För ER-spännhylsor 25 ER	319802 25