



Drivet verktyg radiellt, OT-list, VX3, Typ: 30-VX3-LIK



Beställningsdata

Ordernummer	319959 30-VX3-LIK
GTIN	4045197877260
Artikelklass	31W

Beskrivning

Utförande:

OT-list.

För användning på alla CNC-svarvar **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter**-revolver. Drivkoppling **DIN 5480**. Spänningen för verktyg i DV via ER-spännhylsa med utvändig mutter eller snabbbytessystem VARIA VX i licens EWS. Extern utvändig kylning via plastmantelrör, intern kylning genom verktyg centralt genom spindeln. Maximalt varvtal 8000¹ varv/min.

Används på **stjärnrevolver**. Vänsterutförande, dvs. bearbetning i riktning mot huvudspindeln. Utväxling 1:1. Utförande med invändig kylning (internt) max 70 bar.

Fördel:

- **Vikt- och geometrioptimerat utförande.**
- **Processäkerhet tack vare komponenter av hög kvalitet med lång livslängd.**
- **Överföring av höga vridmoment.**
- **100 % kontroll – varje drivet verktyg (DV) genomgår ett inkörningsprogram.**
- **Invändig kylning: Specialutvecklade och patenterade tätningar.**

Användningsdata:

Så många bearbetningssteg som möjligt i en enda uppspanning. Vid platsbrist (tillgängliga uppspanningsplatser) i revolvern.

Passar till :

DMG Gildemeister CTX. Delvis Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480.

leveransinnehåll:

DV för spännhylsa: inkl. spännmutter och haknyckel. DV VARIA VX: inkl. chucknyckel.

Specialtillbehör:

Passande insatser Varia VX nr 319802 – 319888, ER-spännhylsor nr 308941 – 309878, ER-chucknycklar nr 309680 – 309745.

OBS!:

- **Andra drivningstyper (t.ex. DIN 5482), utväxlingar, dimensioner, BMT etc. på förfrågan: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK-verktyg (intern kylning) ingen torrkörning vid standardtätning, kylvätskefiltrering < 50 µm.**
- **Rekommendation: Manövrera utförande VARIA VX med ett momentverktyg (högst 6 Nm).**

VDI-storlek: 30

Verktygsuppspänning: Varia VX3

l_1 : 134 mm

b_1 : 69,5 mm

b_2 : 59,5 mm

h_1 : 68 mm

x: 100 mm

Kylning: intern

Teknisk beskrivning

Kylning	intern
x	100 mm
l_1	134 mm
h_1	68 mm
b_2	59,5 mm
b_1	69,5 mm
fäste	VX3
VDI-storlek	30
Verktygsuppspänning	Varia VX3

Tillbehör

Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 6 mm	319823 6
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 10 mm	319823 10
FräsdornVARIA VX3 Dorndiameter d1 27 mm	319835 27

FräsdornVARIA VX3 Dorndiameter d1 16 mm	319835 16
Varia hylschuckVARIA VX3 För ER-spännhylsor 25 ER	319802 25
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 25 mm	319823 25
Varia hylschuckVARIA VX3 För ER-spännhylsor 32 ER	319802 32
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 16 mm	319823 16
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 12 mm	319823 12
Varia hylschuckVARIA VX3 För ER-spännhylsor 16 ER	319802 16
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 8 mm	319823 8
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 20 mm	319823 20
FräsdornVARIA VX3 Dorndiameter d1 22 mm	319835 22
Varia hylschuckVARIA VX3 För ER-spännhylsor 20 ER	319802 20