

Garant**Drivet verktyg radiellt, OT-list, ER32, Typ: 40-32-L****Beställningsdata**

Ordernummer

319961 40-32-L

GTIN

Artikelklass

31W

Beskrivning**Utförande:**

Utförande IKD – Med keramiktätningssats, tryck upp till 70 bar, full torrkörning möjligt. För användning på alla CNC-svarvar **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter**-revolver. Drivkoppling **DIN 5480**. Spänningen för verktyg i DV via ER-spännhylsa med utvändig mutter eller snabbbytessystem VARIA VX i licens EWS. Extern utvändig kylning via plastmantelrör, intern kylning genom verktyg centralt genom spindeln. Maximalt varvtal 8000¹ varv/min.
Används på **stjärnrevolver**. Vänsterutförande, dvs. bearbetning i riktning mot huvudspindeln. Utväxling 1:1. Utförande med invändig kylning (internt) max 70 bar.
OT-list.

Fördel:

- **Vikt- och geometrioptimerat utförande.**
- **Processäkerhet tack vare komponenter av hög kvalitet med lång livslängd.**
- **Överföring av höga vridmoment.**
- **100 % kontroll – varje drivet verktyg (DV) genomgår ett inkörningsprogram.**
- **Invändig kylning: Specialutvecklad och patenterad tätning.**

Användningsdata:

Så många bearbetningssteg som möjligt i en enda uppspanning. Vid platsbrist (tillgängliga uppspanningsplatser) i revolvern.

Passar till:

DMG Gildemeister CTX. Delvis Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480.

leveransinnehåll:

DV för spännhylsa: inkl. spännmutter och haknyckel. DV VARIA VX: inkl. chucknyckel.

Specialtillbehör:

Passande insatser Varia VX nr 319802 – 319888, ER-snyckladaptrar nr 319761 – 319781, Er-spännätänger nr 308941 – 309878, ER-chucknycklar nr 309680 – 309745.

OBS!:

- **Andra drivningstyper (t.ex. DIN 5482), utväxlingar, dimensioner, BMT etc. på förfrågan: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK-verktyg (intern kylning) ingen torrkörning vid standardtätning, kylvätskefiltrering < 50 µm.**
- **Rekommendation: Manövrera utförande VARIA VX med ett momentverktyg (högst 6 Nm).**
- **För tunga fräsarbeten rekommenderar vi efter förfrågan en variant med koniskt rullager.**

Teknisk beskrivning

Kylning	extern
x	100 mm
l ₁	138 mm
h ₁	76 mm
b ₂	53 mm
b ₁	85 mm
fäste	ER32
VDI-storlek	40
Verktygsuppspänning	ER32
Produktslag	Drivet verktyg

Tillbehör

Varia hylschuckVARIA VX3 för ER-spännhylsstorlek 32	319802 32
Varia hylschuckVARIA VX4 för ER-spännhylsstorlek 32	319804 32