

SWISS TOOLS

Verktgshållare axiell enkel, vänster, PSC 80, För stålhållare: 32mm**Beställningsdata**

Ordernummer	318942 32
GTIN	2050001930040
Artikelklass	36D

Beskrivning**Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroptionsmaskiner

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

OBS!:

PSC-spännbult på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Spännlängd L ₁	98 mm
Utvändig-Ø D	110 mm
För stålhållare	32 mm
utkragninglängd A-mått	140 mm
B	55 mm
fäste	PSC 80
Hållare norm	ISO 26623-2
Invändig	ja
Produktslag	Verktgshållare

