

SWISS TOOLS

Verktøjshållare axiell enkel, höger, PSC 80, För stålhållare: 32mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 318941 32 |
| GTIN | 2050001930033 |
| Artikelklass | 36D |

Beskrivning**Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

OBS!:

PSC-spännbult på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|-----------------|
| B | 55 mm |
| Utvändig-Ø D | 110 mm |
| Spännlängd L ₁ | 98 mm |
| utkragningslängd A-mått | 140 mm |
| För stålhållare | 32 mm |
| fäste | PSC 80 |
| Hållare norm | ISO 26623-2 |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Verktøjshållare |

