

**STARCKE®****Slippappersrondell på papper (A), Ø 150 mm, Kornstorlek: 120****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 567725 120    |
| GTIN         | 4002748776564 |
| Artikelklass | 56Z           |

**Beskrivning****Utförande:**

Slippapper Starcke 540 FK (F-papper, kornstorlek 40 till 180) resp. Starcke 544 C3K (kornstorlek 240–400, stearatbelagt), **tätt bestrött och med hög hållfasthet**. Hög slipeffekt tack vare specialbehandlad korund (A).

**Baksidan är täckt av velour** och är självhäftande i kombination med **stödtallrik med kardborre**, t.ex. nr **567760**. För snabba skivbyten.

**Användningsdata:**

På **vinkelslipmaskiner** resp. excenterslipmaskiner med kardborrfäste (dammsug inte möjligt). Maximal arbetshastighet **40 m/s**.

**Universellt användbara** för slipning av metall, ickejärnmetall, lack, färg, trä och plast.

**OBS!:**

Passande handslipblock för kardborrbandslipskivor se nr 567857 storlek 125 och storlek 150. Kardborrdukskivor se nr 566902 – 566950. Minislipsystem Ø 50 mm och Ø 75 mm se nr 554005 och följande.

**Teknisk beskrivning**

|             |        |
|-------------|--------|
| Kornstorlek | 120    |
| skiv-Ø      | 150 mm |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| tillverkarens beteckning    | 540 FK             |
| Slipmedlets beteckning      | A                  |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 %            |
| Produktnamnsattribut        | Ø 150 mm           |
| Maskin                      | Vinkelslipmaskiner |
| maximal periferihastighet   | 40 m/s             |
| Produktslag                 | Slippappersrondell |

## Användardata

|                               | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | mindre lämplig |                |         |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig        |                |         |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Stål < 55 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Stål < 60 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Stål < 67 HRC                 | mindre lämplig |                |         |
| INOX                          | mindre lämplig |                |         |
| Ti                            | mindre lämplig |                |         |
| GG(G)                         | mindre lämplig |                |         |
| CuZn                          | lämplig        |                |         |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig        |                |         |
| Trä                           | lämplig        |                |         |
| Lacker                        | lämplig        |                |         |
| Uni                           | lämplig        |                |         |
| torrt                         | lämplig        |                |         |

## Tillbehör

|   |            |
|---|------------|
| Handslipklots med kardborrfäste passar till skiv-Ø 150 mm | 567857 150 |
| Stödtallrik med kardborre,M14 Utvändig Ø 150 mm           | 567760 150 |
| Polerrondell,M14 Utvändig Ø 150 mm                        | 567762 150 |