

Garant**Borrstångshållare slitsad, PSC 63, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	318890 12
GTIN	4045197889393
Artikelklass	31G

Beskrivning**Utförande:**

GARANT - Ökad stabilitet och vibrationsdämpande effekt tack vare omslutning av den invändiga skärhållaren.

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner

För montering av invändiga skärhållare.

OBS!:

PSC-spännbult på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	45 mm
L ₁	83 mm
Spännhylsa D ₁	12 mm
utkragningslängd A-mått	105 mm
fäste	PSC 63
Hållare norm	ISO 26623-2
Invändig	ja
Produktslag	Weldonhållare

