

Garant**eco verktygshållare axiell enkel, höger, HSK-T 63, För stålhållare: 25mm**

Beställningsdata

Ordernummer	318620 25
GTIN	4045197889379
Artikelklass	31G

Beskrivning

Utförande:

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

GARANT - Optimerad livslängd, bättre ytor, högre processäkerhet och ökad produktivitet med GARANT eco.

Användningsdata:

För användning i fleroptionsmaskiner

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

OBS!:

Inklusive genomborrad underläggsplatta. Därför lämplig för skärhållare med skaft 20 **och** 25 mm.

Teknisk beskrivning

Spännlängd L ₁	88 mm
För stålhållare	25 mm
Utvändig-Ø D	102 mm
utkragningslängd A-mått	130 mm
B	40 mm
fäste	HSK-T 63
Hållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja

Produktlag

Verktygshållare