

Garant**eco verktygshållare axiell enkel, vänster, HSK-T 63, För stålhållare: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	318621 25
GTIN	4045197893246
Artikelklass	31G

Beskrivning**Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

GARANT - Optimerad livslängd, bättre ytor, högre processäkerhet och ökad produktivitet med GARANT eco.

Användningsdata:

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

OBS!:

Inklusive genomborrad underläggsplatta. Därför lämplig för skärhållare med skaft 20 **och** 25 mm.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	130 mm
Utvändig-Ø D	102 mm
B	40 mm
Spännlängd L ₁	88 mm
För stålhållare	25 mm
fäste	HSK-T 63
Hållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja

Produktlag

Verktygshållare