

Garant**eco verktygshållare axiell dubbel, höger, HSK-T 63, För stålhållare: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	318623 25
GTIN	4045197893253
Artikelklass	31G

Beskrivning**Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

GARANT - Optimerad livslängd, bättre ytor, högre processäkerhet och ökad produktivitet med GARANT eco.

Användningsdata:

För användning i fleroptionsmaskiner

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

OBS!:

Inklusive genomborrade underläggsplatta. Därför lämplig för skärhållare med skaft 20 **och** 25 mm.

Teknisk beskrivning

För stålhållare	25 mm
Spännlängd L ₁	88 mm
B	40 mm
utkragningslängd A-mått	130 mm
Utvändig-Ø D	102 mm
fäste	HSK-T 63
Hållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja

Produktslag

Verktygshållare