

**Garant****eco verktygshållare radiellt, HSK-T 63, För stålhållare: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	318625 25
GTIN	4045197893260
Artikelklass	31G

**Beskrivning****Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

**GARANT** - Optimerad livslängd, bättre ytor, högre processäkerhet och ökad produktivitet med GARANT eco.

**Användningsdata:**

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

**OBS!:**

Inklusive genomborrade underläggsplatta. Därför lämplig för skärhållare med skaft 20 **och** 25 mm.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	90 mm
Spännlängd L <sub>1</sub>	88 mm
B	40 mm
För stålhållare	25 mm
Utvändig-Ø D	102 mm
fäste	HSK-T 63
Hållare norm	ISO 12164-3

Invändig	ja
Produktslag	Verktygshållare