

**Garant****eco verktygshållare diagonal 45°, höger, HSK-T 63, För stålhållare: 25mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	318627 25
GTIN	4045197893277
Artikelklass	31G

## Beskrivning

### Utförande:

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

**GARANT** - Optimerad livslängd, bättre ytor, högre processäkerhet och ökad produktivitet med GARANT eco.

### Användningsdata:

För användning i fleroptionsmaskiner

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

### OBS!:

Inklusive genomborrad underläggsplatta. Därför lämplig för skärhållare med skaft 20 **och** 25 mm.

## Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	112,7 mm
B	40 mm
Utvändig-Ø D	94 mm
Spännlängd L <sub>1</sub>	80 mm
Spetscentrumförskjutning f	12,7 mm
För stålhållare	25 mm
fäste	HSK-T 63
Hållare norm	ISO 12164-3

Invändig	ja
Produktslag	Verktygshållare