

Garant**eco verktygshållare diagonal 45°, vänster, HSK-T 63, För stålhållare: 25mm**

Beställningsdata

Ordernummer	318628 25
GTIN	4045197893284
Artikelklass	31G

Beskrivning

Utförande:

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

GARANT - Optimerad livslängd, bättre ytor, högre processäkerhet och ökad produktivitet med GARANT eco.

Användningsdata:

För användning i fleroptionsmaskiner

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

OBS!:

Inklusive genomborrad underläggsplatta. Därför lämplig för skärhållare med skaft 20 **och** 25 mm.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	112,7 mm
Spännlängd L ₁	80 mm
B	40 mm
För stålhållare	25 mm
Utvändig-Ø D	94 mm
Spetscentrumförskjutning f	12,7 mm
fäste	HSK-T 63
Hållare norm	ISO 12164-3

Invändig	ja
Produktslag	Verktygshållare