

Garant**eco verktygshållare axiell enkel, höger, PSC 63, För stålhållare: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	318851 25
GTIN	4045197893291
Artikelklass	31G

Beskrivning**Utförande:**

GARANT - Optimerad livslängd, bättre ytor, högre processäkerhet och större produktivitet med GARANT eco.

GARANT - Optimerad livslängd, bättre ytor, högre processäkerhet och ökad produktivitet med GARANT eco.

Användningsdata:

För användning i fleroptionsmaskiner

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

OBS!:

PSC-spännbult på förfrågan. Inklusive genomborrad underläggsplatta. Därför lämplig för skärhållare med skaft 20 **och** 25 mm.

Teknisk beskrivning

För stålhållare	25 mm
B	40 mm
utkragningslängd A-mått	130 mm
Spännlängd L ₁	102 mm
Utvändig-Ø D	102 mm
fäste	PSC 63
Hållare norm	ISO 26623-2

Invändig

ja

Produktslag

Verktygshållare