

Garant**eco verktygshållare diagonal 45°, höger, PSC 63, För stålhållare: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	318857 25
GTIN	4045197893338
Artikelklass	31G

Beskrivning**Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

GARANT - Optimerad livslängd, bättre ytor, högre processäkerhet och ökad produktivitet med GARANT eco.

Användningsdata:

För användning i fleroptionsmaskiner

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

OBS!:

PSC-spännbult på förfrågan. Inklusive genomborrad underläggsplatta. Därför lämplig för skärhållare med skaft 20 **och** 25 mm.

Teknisk beskrivning

Spetscentrumförskjutning f	12,7 mm
utkragningenslängd A-mått	110 mm
Utvändig-Ø D	94 mm
För stålhållare	25 mm
B	40 mm
fäste	PSC 63
Hållare norm	ISO 26623-2

Invändig	ja
Produktslag	Verktygshållare