

Garant**eco BMT-hållare, längsgående, BMT: 55/E****Beställningsdata**

Ordernummer	319884 55/E
GTIN	4045197877352
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

Maskinspecifikt anpassade högprecisionshållare för flexibel användning på huvud- och motspindelmaskiner. Slipad anliggningsyta och funktionsyta. Fjädrad tryckplatta för jämn fastspänning av svarstålen. Perfekt dimensionering för respektive svarvar. Med säkrade kulventilmunstycken upp till 80 bar. Brunerade för bättre korrosionsskydd.

Lämplig för effektiva kylsystem som GARANT eco, men även för andra system. Lämplig för konventionella svarvhållare.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändigt bearbetning.

Teknisk beskrivning

Passande maskiner	Emag VL, Emag VT
h_1	20 mm
b_2	70,5 mm
x	70 mm

L ₂	64 mm
L ₁	64 mm
h ₂	90 mm
Produktslag	Stålhållare