

Garant**eco BMT-hållare, tvärgående, BMT: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	319886 40
GTIN	4045197877383
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

Maskinspecifikt anpassade högprecisionshållare för flexibel användning på huvud- och motspindelmaskiner. Slipad anliggningsyta och funktionsyta. Fjädrad tryckplatta för jämn fastspänning av svarstålen. Perfekt dimensionering för respektive svarvar. Med säkrade kulventilmunstycken upp till 80 bar. Brunerade för bättre korrosionsskydd.

Lämplig för effektiva kylsystem som GARANT eco, men även för andra system. Lämplig för konventionella svarvhållare.

Användningsdata:

Huvudsakligen för planbearbetning och invändig bearbetning.

Teknisk beskrivning

b_2	65 mm
h_1	20 mm
x	80 mm
L_1	70 mm

Passande maskiner	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
L ₂	62 mm
h ₂	78 mm
Produktslag	Stålhållare