

**Garant****Eco BMT-hållare, tvärgående, BMT: 60****Beställningsdata**

Ordernummer	319886 60
GTIN	4045197877390
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

Maskinspecifikt anpassade högprecisionshållare för flexibel användning på huvud- och motspindelmaskiner. Slipad anliggningsyta och funktionsyta. Fjädrad tryckplatta för jämn fastspänning av svarstålen. Perfekt dimensionering för respektive svarvar. Med säkrade kulventilmunstycken upp till 80 bar. Brunerade för bättre korrosionsskydd.

Lämplig för effektiva kylsystem såsom GARANT Eco, men även för andra system. Lämplig för konventionella svarvhållare.

**Användningsdata:**

Huvudsakligen för planbearbetning och invändig bearbetning.

**Teknisk beskrivning**

$b_2$	70 mm
Passande maskiner	Mori NL, Mori NT
x	100 mm
$L_2$	84 mm

$h_1$	25 mm
$L_1$	94 mm
$h_2$	108 mm
Produktslag	Stålhållare