

**Garant****BMT-borrstångshållare, BMT: 55/E****Beställningsdata**

Ordernummer	319888 55/E
GTIN	4045197877451
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

För invändig och utvändig kylning.

Maskinspecifikt anpassade högprecisionshållare för flexibel användning på huvud- och motspindelmaskiner. Slipad anliggningsyta och funktionsyta. Fjädrad tryckplatta för jämn fastspänning av svarstålen. Perfekt dimensionering för respektive svarvar. Med säkrade kulventilmunstycken upp till 80 bar. Brunerade för bättre korrosionsskydd.

**Användningsdata:**

För invändig bearbetning med borrarstångshållare eller vändskärsborr.

**Teknisk beskrivning**

$d_a$	32 mm
x	85 mm
$L_1$	64 mm
$h_1$	85 mm
$L_3$	22 mm

z	58 mm
Passande maskiner	Emag VL, Emag VT
$l_1$	115 mm
$L_2$	64 mm
Produktslag	Stålhållare