


STARCKE®**Slippappersrondell på väv (ZA), Ø 115 mm, Kornstorlek: 120****Beställningsdata**

Ordernummer	567605 120
GTIN	4002748779893
Artikelklass	56Z

Beskrivning**Utförande:**

Extremt robusta slippappersrondeller 341XK på **förstärkt och rivhållfast bomullsvävunderlag**. Nyutvecklat bindningssystem med zirkoniumoxid (ZA). **Baksidan är täckt av velour** och är självhäftande i kombination med **stödtallrik med kardborre**, t.ex. nr **567760**. För snabba skivbyten.

Användningsdata:

På **vinkelslipmaskiner** resp. excenterslipmaskiner med kardborrfäste (dammsug inte möjligt). Maximal arbetshastighet **40 m/s**.

Mångsidigt användbara för **grov- och finslipning av metaller**.

OBS!:

Passande handslipblock för kardborrbandslipskivor se nr 567857 storlek 125 och storlek 150. Kardborrdukskivor se nr 566902 – 566950. Minislipssystem Ø 50 mm och Ø 75 mm se nr 554005 och följande.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	120
skiv-Ø	115 mm
tillverkarens beteckning	341XK
Slipmedlets beteckning	ZA
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

Produktnamnsattribut	Ø 115 mm
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Polerrondell,M14 Utvändig Ø 115 mm	567762 115
Stödtallrik med kardborre,M14 Utvändig Ø 115 mm	567760 115