

**Garant****BMT-borrstångshållare, BMT: 68****Beställningsdata**

Ordernummer	319888 68
GTIN	4045197877475
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

För invändig och utvändig kylning.

Maskinspecifikt anpassade högprecisionshållare för flexibel användning på huvud- och motspindelmaskiner. Slipad anliggningsyta och funktionsyta. Fjädrad tryckplatta för jämn fastspänning av svarstålen. Perfekt dimensionering för respektive svarvar. Med säkrade kulventilmunstycken upp till 80 bar. Brunerade för bättre korrosionsskydd.

**Användningsdata:**

För invändig bearbetning med borrarstångshållare eller vändskärsbör.

**Teknisk beskrivning**

$L_1$	110 mm
$L_3$	21 mm
$d_a$	32 mm
$l_1$	123 mm
Passande maskiner	Mazak: QT Smart, QT Kompakt
x	95 mm

$h_1$	76 mm
$L_2$	68 mm
$z$	64 mm
Produktslag	Stålhållare