

Garant**Verktvghållare för kopierfräsar med gänga svängningsdämpad, SK 40,
Gänga M × L1: M8X100****Beställningsdata**

Ordernummer	301307 M8X100
GTIN	4045197889300
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Koniskt utförande.

Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.

Användningsdata:

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	25 mm
utkragningslängd A-mått	119 mm
gängaM	M8×100
L ₂	5 mm
Håldiameter D ₁ tolerans IT6	8,5 mm
Ø D ₂	13 mm
Effektiv längd L ₁	100 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Svängning	dämpad
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

Tillbehör

Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm håll och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
	308802 40

Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40

Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40

308605 40

DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40

308625 40

Dragtappartätad, form B passar för konor 40

308620 40

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40

308760 40

Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40

308806 40

Dragtappartätad, form A passar för konor 40

308610 40