

**Garant****Verktvghållare för kopierfräsar med gänga svängningsdämpad, SK 40,  
Gänga M × L1: M10X150****Beställningsdata**

Ordernummer	301307 M10X150
GTIN	4045197889324
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Koniskt utförande.

**Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.**

**Användningsdata:**

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

Håldiameter $D_1$ tolerans IT6	10,5 mm
Effektiv längd $L_1$	150 mm
utkragninglängd A-mått	169 mm
$\varnothing D_2$	18 mm
gängaM	M10×150
Utvändig- $\varnothing D$	36,5 mm
$L_2$	5 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Svängning	dämpad
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

## Tillbehör

Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308700 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40

DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40