



Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor, SK 100, Spänn-Ø (i steg om 1 mm): 58mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 329954 58 |
| GTIN | 2050001925510 |
| Artikelklass | 33H |

Beskrivning

Utförande:

Med tvär- och längsgående rillor för råmaterial.

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

OBS!:

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------|------------------------------|
| spänn-Ø | 58 mm |
| Profil | rund |
| hårdhet | 60 HR |
| back | Tvär- och längsgående rillor |

| | |
|-------------|------------|
| längd L | 59 mm |
| fäste | SK 100 |
| Produktslag | Spännhuvud |