

**STARCKE®****Slippappersrondell på papper (A), Ø 150 mm, Kornstorlek: 180****Beställningsdata**

Ordernummer	567725 180
GTIN	4002748776571
Artikelklass	56Z

**Beskrivning****Utförande:**

Slippapper Starcke 540 FK (F-papper, kornstorlek 40 till 180) resp. Starcke 544 C3K (kornstorlek 240–400, stearatbelagt), **tätt bestrött och med hög hållfasthet**. Hög slipeffekt tack vare specialbehandlad korund (A).

**Baksidan är täckt av velour** och är självhäftande i kombination med **stödtallrik med kardborre**, t.ex. nr **567760**. För snabba skivbyten.

**Användningsdata:**

På **vinkelslipmaskiner** resp. excenterslipmaskiner med kardborrfäste (dammsug inte möjligt). Maximal arbetshastighet **40 m/s**.

**Universellt användbara** för slipning av metall, ickejärnmetall, lack, färg, trä och plast.

**OBS!:**

Passande handslipblock för kardborrbandslipskivor se nr 567857 storlek 125 och storlek 150. Kardborrdukskivor se nr 566902 – 566950. Minislipsystem Ø 50 mm och Ø 75 mm se nr 554005 och följande.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	180
skiv-Ø	150 mm

tillverkarens beteckning	540 FK
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 150 mm
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		

## Tillbehör

Stödtallrik med kardborre,M14 Utvändig Ø 150 mm	567760 150
Polerrondell,M14 Utvändig Ø 150 mm	567762 150
Handslipklots med kardborrfäste passar till skiv-Ø 150 mm	567857 150