

HAINBUCH**Spännhuvud mjuk, SK 100, Starthåls-Ø: 15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	329956 15
GTIN	2050001925947
Artikelklass	33H

Beskrivning**Utförande:**

Mjukt (reducerad hårdhet på 40 HRC i hålet) för självutskruvning.

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

OBS!:

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Teknisk beskrivning

Starthåls-Ø	15 mm
Profil	rund
hårdhet	60 HR
längd L	59 mm
fäste	SK 100

Produktslag

Spännhuvud